

Garant**Clemă cu șurub din oțel întreg, cu mâner rabatabil, Deschidere: 300 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	860490 300
GTIN	4045197604286
Clasa articolului	81D

Descriere**Execuție:**

Șină / etrier fix din oțel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oțel forjat în matriță, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel cu funcționare silențioasă cu filet trapezoidal, brunat.

Placa mobilă de presiune cu **rotulă de siguranță pentru șurub împiedică desfacerea** șurubului la vibrații. Transmitere maximă a forței prin **mânerul de forță** cu suprafață Haptoprene® aderentă și miez PP foarte rezistent. Structură a suprafeței rezistentă la alunecare, chiar și la mâini ude, uleioase.

Clemă din oțel de calitate, cu mâner rabatabil. Răsucire și prindere rapidă pe piesă în poziție verticală fixă. **Lucru puternic și fără efort când mânerul este rabatat.**

Secțiune transversală a glisierii: 25×12 mm

Cursă maximă: 140 mm

Descriere tehnică

Cursă maximă	140 mm
Secțiune transversală a glisierii	25×12 mm
Deschidere	300 mm

Tip produs

Dispozitiv de fixare