

**HOLEX****Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri, neacoperită, Ø DC h8: 3,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	113421 3,1
GTIN	4045197964625
Clasa articolului	12B

**Descriere****Execuție:**

Suprafață vaporizată.

**Extrem de rezistent la rupere** datorită spirei scurte și conicității miezului întărit. Autocentrant.**Ascuțire suplimentară a circumferinței** (fără teșire), pentru evitarea gripajului.

Geometrie la vârf Forma C.

Dimensiuni similare DIN 1897.

**Aplicație:****Special pentru găurirea tablei.****Descriere tehnică**

Toleranță Ø nominal	h8
Standard	DIN 1897
Lungimea totală L	49 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub>	12 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub>	7,4 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	3,1 mm
Unghiul la vârf	135 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu

Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		