

**Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, Ø DC h8: 4,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	113341 4,1
GTIN	4045197964298
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte și conicității miezului întărit. Autocentrant.

Ascuțire suplimentară a circumferinței (fără teșire), pentru evitarea gripajului.

Suprafață vaporizată.

Dimensiuni similare DIN 1897.

Geometrie la vârf Forma C.

Aplicație:

Special pentru găurirea tablei.

Descriere tehnică

Lungimea canalului de așchii L _c	14 mm
Lungimea totală L	55 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D _c	4,1 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	7,9 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Standard	DIN 1897
Unghiul la vârf	135 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu

Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		