

Garant

Cuțit de mortezat profiluri pentru plăcuțe pătrate Ø DS 25 mm, începând cu pătrat: 10mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	290332 10
GTIN	4045197965363
Clasa articolului	29K

Descriere**Notă:**

- La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.
- La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,1 mm
Șurub	290399 1
Decalaj central L_3	4,8 mm
Lungime utilă L_1	40 mm
Recomandat pentru deschidere pătrată	10 - 13 mm
Ø cozii	25 mm
Ø suport de plăcuțe D_1	10 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L_s	90 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

