

Garant**Cuțit de mortezat profiluri pentru plăcuțe hexagonale Ø DS 25 mm, începând cu hexagon: 37mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290342 37
GTIN	4045197965646
Clasa articolului	29K

Descriere**Notă:**

- La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.
- La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

Descriere tehnică

Șurub	290399 3
Lungime utilă L ₁	126 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	37 mm
Decalaj central L ₃	19,5 mm
Recomandat pentru deschidere hexagonală	37 - 45 mm
Ø cozii	25 mm
Ø suport de plăcuțe D ₁	35 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L _s	90 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

