



## Clemă ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	861100 300
GTIN	4008158007281
Clasa articolului	83K

### Descriere

#### Execuție:

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matrită, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat, rabatabilă până la 35°. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

#### Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice până la 35°. **Presiune de strângere maximă până la cca. 12000 N.**

### Descriere tehnică

Cursă maximă	140 mm
Deschidere	300 mm

Greutate	2,9 kg
Secțiune transversală a glisierii	34×13 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

---

## Accesorii

Cap de presiune inclusiv elemente de fixare	861130
Șurub cu mâner și cap de presiune	861140