



## Clemă ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 500mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 861100 500    |
| GTIN               | 4008158007328 |
| Clasa articolului  | 83K           |

### Descriere

#### Execuție:

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matrită, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat, rabatabilă până la 35°. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

#### Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice până la 35°. **Presiune de strângere maximă până la cca. 12000 N.**

### Descriere tehnică

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Secțiune transversală a glisierii | 34×13 mm |
| Greutate                          | 3,4 kg   |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cursă maximă | 140 mm               |
| Deschidere   | 500 mm               |
| Tip produs   | Dispozitiv de fixare |

---

## Accesorii

|   |        |
|---|--------|
| Șurub cu mâner și cap de presiune           | 861140 |
| Cap de presiune inclusiv elemente de fixare | 861130 |