

3M Roloc™**Disc de șlefuit 787C, Ø 50,8 mm, Granulație: 36**

Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 554014 36 |
| GTIN | 50076308896893 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere

Execuție:

Durabilitate și putere de îndepărtare foarte mare datorită granulației ceramice cu autoascuțire (CER).

Cu granulație **Cubitron™ II** cu formă precisă.

Suport din fibre stabil, ideal pentru prelucrarea muchiilor.

Aplicație:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică |
| Caracteristici nume produs | Ø 50,8 mm |
| Turație maximă | 25000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Disc de șlefuire |

Date utilizator

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Alu Mg | recomandat |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat |
| Oțel < 55 HRC | recomandat |
| Oțel < 60 HRC | recomandat |
| Oțel < 67 HRC | recomandat |
| INOX | recomandat |
| Ti | recomandat |
| GG(G) | recomandat |
| CuZn | recomandat |
| Uscat | recomandat |