

**HOLEX****Disc de șlefuit (ZA), Ø 76,2 mm, Granulație: 60****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 554019 60     |
| GTIN               | 4045197966186 |
| Clasa articolului  | 52E           |

**Descriere****Execuție:**

Corindon cu zirconiu (ZA) cu **cel mai bun raport calitate-preț** pentru utilizare economică pe oțel și metale neferoase.

**Descriere tehnică**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Granulație                          | 60                      |
| Ø discurilor                        | 76,2 mm                 |
| Prescurtare pentru material abraziv | ZA                      |
| Caracteristici nume produs          | Ø 76,2 mm               |
| Turație maximă                      | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Tip produs                          | Disc de șlefuire        |

**Date utilizator**

|  |                            |                      |                |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Se recomandă pentru</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |
| GG(G)                         | recomandat                  |
| CuZn                          | indicat în anumite condiții |
| Uscat                         | recomandat                  |