

**Element opritor DSS, Ø Filet: M30X3,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086453 M30X3,5
GTIN	2050001944900
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

**Notă:**

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Înălțime cap șurub A	61 mm
Deschidere hexagon interior S	19 mm
Lățime element opritor G	33 mm
Deschidere verigă E	73 mm
Lungimea filetului	45 mm
Ø cap șurub C	70 mm

Distanță elemet central-verigă D	104 mm
Înălțime reglet de mijloc B	31 mm
Duritate verigă F	149 mm
Ø Filet	M30×3,5
Capacitate portantă WLL SF 5:1	7,7 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	8,5 t
Tip produs	Element opritor