

**Element opritor DSR, Ø Filet: M27X3****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M27X3
--------------------	--------------

GTIN	2050001949097
------	---------------

Clasa articolului	08Y
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Ø cap șurub C	60 mm
---------------	-------

Lungimea filetului	40 mm
--------------------	-------

Deschidere verigă E	55 mm
---------------------	-------

Lățime element opritor G	115 mm
--------------------------	--------

Distanță elemet central-verigă D	83 mm
----------------------------------	-------

Înălțime reglet de mijloc B	55 mm
-----------------------------	-------

Duritate verigă F	25 mm
Înălțime cap șurub A	62 mm
Deschidere hexagon interior S	14 mm
Ø Filet	M27×3
Capacitate portantă WLL SF 5:1	5,7 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	6 t
Tip produs	Element opritor