

**Element opritor DSS, Ø Filet: M42X4,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086453 M42X4,5
GTIN	2050001949226
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

**Notă:**

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Distanță element central-verigă D	104 mm
Deschidere hexagon interior S	19 mm
Lungimea filetului	63 mm
Lățime element opritor G	33 mm
Înălțime reglet de mijloc B	31 mm
Ø cap șurub C	70 mm

Deschidere verigă E	73 mm
Duritate verigă F	149 mm
Înălțime cap șurub A	61 mm
Ø Filet	M42×4,5
Capacitate portantă WLL SF 5:1	13 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	15 t
Tip produs	Element opritor