

**Magnet plat, set de 2 buc. cu bucușă filetată plat, Neodim, Ø: 43mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085931 43     |
| GTIN               | 5012095615125 |
| Clasa articolului  | 08Q           |

**Descriere****Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

**Aplicație:**

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

**Notă:**

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

**Descriere tehnică**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Filet                        | M4 mm       |
| Forță de fixare nominală     | 85 N        |
| Înălțime cu filet            | 6 mm        |
| Înălțime                     | 6 mm        |
| Materialul miezului magnetic | Neodim      |
| Tip produs                   | Magnet plat |

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4

085921 M4