



Portbac fix, Tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361333 125
GTIN	4250364403290
Clasa articolului	34A

Descriere

Aplicație:

Portbacurile se utilizează la fixarea elementelor de prindere Cod 361238; 361240; 361245; 361250 precum și a elementelor de prindere Cod 361160.

Portbac mobil oscilant pentru alinierea suprafețelor de prindere care nu sunt paralele.

Elementele de prindere se pot înșuruba variabil pe matrița cu găuri pentru a prinde diverse geometrii.

Adaptat pentru :

Menghină Cod 361290; 361302.

Descriere tehnică

Lățimea bacurilor b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Înălțimea bacului h	20 mm
Lungimea bacului l	104 mm
Gamă de prindere maximă material rotund	330 mm
Gamă de prindere minimă material rotund	50 mm
Gamă de prindere maximă material pătrat	489 mm

Gamă de prindere minimă material pătrat	25 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Tip produs	Bacuri de menghină