



Senzor de umiditate și temperatură cu conexiune Bluetooth, Tip: FT



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 474148 FT |
| GTIN | 4029547019036 |
| Clasa articolului | 47B |

Descriere

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------------------|
| Domeniu de măsurare temperatură | -20 - 70 °C |
| Eroare de toleranță umiditate relativă | ±2 % |
| Eroare de toleranță temperatură | ±0,5 °C |
| Domeniu de măsurare umiditate relativă | 0 - 100 % |
| Clasă de protecție IP | IP 54 |
| Calibrarea | I6 |
| Interfață | Interfață Bluetooth |
| Tip produs | Sondă de umiditate și temperatură |

Servicii

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Calibrare DAkkSTermohigrometru Tip A | 027670 A |
| CalibrareTermohigrometru Tip A | 027660 A |