

**Garant****Disc de debitat, model ultraperformant ÎNGUST, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563277 115
GTIN	4045197967480
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Model subțire pentru debitare rapidă, economică, cu durabilitate ridicată.

**Specificație:**

**A46R-BF.**

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	drept
Ø discurilor	115 mm
Lățimea discului	1,6 mm
Ø găurii	22,23 mm
Specificație	A46R-BF
Pentru grosimile materialelor	7,7 - 8 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		