



## Disc de debitat, model ultraperformant PREMIUM\*\*\* EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 230mm



### Date comandă

Numărul de comandă	563165 230
GTIN	9003172420516
Clasa articolului	53T

### Descriere

#### Execuție:

Grosimea redusă a discului permite **tăierea rapidă și fără efort**, cu economie de timp semnificativă. **Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură.**

**Disc de debitat ultraperformant** de ultimă generație, cu o senzație plăcută la tăiere și randament extrem de ridicat al procesului de debitare garantat de suprafețele laterale aspre cu detalonare.

#### Specificație: A46R-BFP.

### Descriere tehnică

Lățimea discului	1,9 mm
Specificație	A46R-BFP
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	230 mm

Descrierea formei	drept
Pentru grosimile materialelor	5,7 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		