



Clemă grea ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 1500mm



Date comandă

Numărul de comandă	861310 1500
GTIN	4008158007564
Clasa articolului	83K

Descriere

Execuție:

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matriță, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Rabatabil până la 35°.

Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. **Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.**

Descriere tehnică

Greutate	12,2 kg
Secțiune transversală a glisierii	40×20 mm

Deschidere	1500 mm
Cursă maximă	175 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Șurub cu mâner și cap de presiune	861340
Cap de presiune inclusiv elemente de fixare	861130