



Dispozitiv de extragere a șuruburilor cu tăiș dublu și vârf de punctator., Tip: 5



Date comandă

Numărul de comandă	082861 5
GTIN	4049002020919
Clasa articolului	04D

Descriere

Execuție:

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicație:

Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

Adaptat pentru :

Oțel călit. Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

Ø găurii prealabile: 11,1 mm

Recomandat pentru șuruburi / bolțuri: M16 – M20

Recomandat pentru: oțel călit

Descriere tehnică

Ø găurii prealabile	11,1 mm
Recomandat pentru șuruburi / bolțuri	M16 – M20
Tip	5
Recomandat pentru	oțel călit
Tip produs	Extractor pentru șuruburi