



## Dispozitiv de extragere a șuruburilor cu tăiș dublu și vârf de punctator., Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	082861 2
GTIN	4049002020889
Clasa articolului	04D

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

#### Aplicație:

**Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.**

#### Adaptat pentru :

Oțel călit. Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

#### Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

Ø găurii prealabile: 4,8 mm

Recomandat pentru șuruburi / bolțuri: M8 – M10

Recomandat pentru: oțel călit

### Descriere tehnică

Ø găurii prealabile	4,8 mm
Tip	2
Recomandat pentru șuruburi / bolțuri	M8 – M10
Recomandat pentru	oțel călit
Tip produs	Extractor pentru șuruburi