



Clemă de prindere pentru țeavă cu fălci din plastic



Date comandă

Numărul de comandă	862150
GTIN	4008158009667
Clasa articolului	83K

Descriere

Execuție:

Șină din oțel tratat termic, profilat; **reglare rapidă; cioc al graifărului reglabil progresiv; forță de strângere reglabilă** (maxim 4000 N).

Cu bacuri prismatice pentru prinderea corpurilor rotunde cu același diametru. (Inclusiv fălci de protecție din plastic, rezistente la temperaturi până la 200 °C).

Cursă maximă: 65 mm

Descriere tehnică

Deschidere	110 mm
Cursă maximă	65 mm
Tip produs	Clește de prindere