



Clemă grea ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 300mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 861310 300 |
| GTIN | 4008158007588 |
| Clasa articolului | 83K |

Descriere

Execuție:

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matrită, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Rabatabil până la 35°.

Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. **Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.**

Descriere tehnică

| | |
|------------|--------|
| Deschidere | 300 mm |
| Greutate | 5,6 kg |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Secțiune transversală a glisierii | 40×20 mm |
| Cursă maximă | 175 mm |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare |

Accesorii

| | |
|---|--------|
| Șurub cu mâner și cap de presiune | 861340 |
| Cap de presiune inclusiv elemente de fixare | 861130 |