

Hartig

Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Precizie mai mare decât cea prevăzută în DIN 863. Blocare prin intermediul clemei de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție - izolație pentru mâini. Cu linii de gradăție și cifre negre, gravate clar.

Aplicație:

Datorită citirii directe de 5 μm , se recomandă în special pentru verificarea calității.

Descriere tehnică

Citare	0,005 mm
Calibrarea	B1
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Eroare de toleranță	1,5 μm
\varnothing tamburului micrometric	25 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Execuție pivot	călit, rectificat
\varnothing pivot	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Limitator de cuplu de frecare	da

Protecție izolatoare pentru mâini	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25