

HOLEX**Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: C0820****Date comandă**

Numărul de comandă	547250 C0820
GTIN	4045197973924
Clasa articolului	52D

Descriere**Execuție:**

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

Aplicație:

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

Descriere tehnică

Lungimea totală	63 mm
Simbol pentru dantură	INOX
Ø cozii	6 mm
Ø cap	8 mm
Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Grad de finețe a danturii	grosier
Lungimea capului	19 mm
Serie	Dantură INOX
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		