

HOLEX**Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: C1020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 547250 C1020 |
| GTIN | 4045197973931 |
| Clasa articolului | 52D |

Descriere**Execuție:**

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

Aplicație:

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ø cap | 9,6 mm |
| Descrierea formei | Cilindrică |
| Simbol pentru dantură | INOX |
| Lungimea totală | 63 mm |
| Grad de finețe a danturii | grosier |
| Ø cozii | 6 mm |
| Lungimea capului | 19 mm |
| Serie | Dantură INOX |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Freze șlefuire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | indicat în anumite condiții | | |