



Șubler digital de adâncime IP 67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	418746 150
GTIN	2050001949684
Clasa articolului	46P

Descriere

Execuție:

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălțimea cifrelor, 8 mm. Cu funcție Preset (ajustare inițială a valorii). Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2. Talpă de măsurare.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Eroare de toleranță	0,02 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	8 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Citire	0,0005 inch

Citare	0,01 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Secțiunea riglei de măsurare	12×4 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citare comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032