



Set de șublere digitale universale IP 67, Domeniu de măsurare: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	415555 150
GTIN	4029713019235
Clasa articolului	46P

Descriere

Execuție:

Șubler digital universal „Pocket Talent” utilizabil pentru măsurători interioare și exterioare diferite (caneluri, canale, fileture etc.). Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 7,5 mm. Inclusiv funcție PRESET (Presetarea valorii măsurate).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Șubler, calibru de reglare 50 mm, 2 perechi de vârfuri de măsurare pentru măsurători interioare și exterioare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Toate vârfurile palpatoare speciale și de schimb Cod 434900 până la 434915 cu filet M2,5. Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	0,03 mm

Citire	0,0005 inch
Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Palpatore din carbură Tip 2	434910 2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Palpatore din rubin Tip 2	434915 2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032

Palpator din oțel Tip 2

434900 2