

**Plăcuță amovibilă pentru strunjire TOHX 090202, pe stânga****Date comandă**

Numărul de comandă	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Clasa articolului	24T

Descriere tehnică

Aplicație secundară	M
Sfărâmtător de așchii	G12
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 160 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	BK8425
Strat de acoperire	acoperit

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090202 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire