


**DOHT 11T304 neutru, W79, Categorie: BK6425**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Clasa articolului	24T

**Descriere**

DOHT 11T304 neutru BK6425 Categorie: BK6425  
 Sfărâmător de așchii: G06  
 Avans f: 0,05 - 0,25 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 100 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfărâmător de așchii	G06
Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	100 - 180 m/min
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Aplicația principală	P
Categorie	BK6425
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DOHT 11T304 N
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	W79
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire