



Șubler digital „Ultra Light”, Domeniu de măsurare: 2500mm



Date comandă

Numărul de comandă	415542 2500
GTIN	7640125712834
Clasa articolului	46A

Descriere

Execuție:

Șubler extrem de ușor. Riglă de măsurare din profil de aluminiu, tubular, rigiditate foarte mare datorită celor patru lame de oțel călite și rectificate. Afișaj LCD foarte mare cu înălțimea cifrelor de 20 mm. Ciocuri interioare din oțel inoxidabil, călit, acoperite cu un strat de titan. Limitarea forței constante de măsurare (7,5 – 11,5 N). Știfturi cilindrice interschimbabile pentru măsurări interioare. Funcții: Preset, Max-/Min-, Delta, afișarea limitelor superioare și inferioare de toleranță.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 2 știfturi pentru măsurări interioare la cioc.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,15 mm
Lungimea ciocului	202 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,01 mm
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Număr de baterii incluse	1
Înălțime cifre afișaj LCD	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Domeniu de măsurare	0 - 2500 mm
Citire	0,0005 inch
Greutate	2,8 kg
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3000 mm	021000 3000
--	-------------

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------