

Garant**Cap din plastic, duritate medie, roșu, Ciocan cu capete moi interschimbabile:
30****Date comandă**

Numărul de comandă	752550 30
GTIN	4045197977120
Clasa articolului	71D

Descriere**Execuție:**

Cap din plastic (celuloză acetat, roșu): plastic transparent, roșu, rezistent la lovire. Duritate Shore cca 75D.

Aplicație:

Cap din plastic (acetat de celuloză, roșu): din plastic roșu transparent rezistent la lovire. Duritate Shore cca 75D.

Adaptat pentru :

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului Cod 752500 / 752510 / 752520.

Descriere tehnică

Ø cap ciocan	30 mm
Culoarea	roșu
Duritate	dur
Tip produs	Cap de lovire

