

**Garant****Cap din plastic, duritate medie, roșu, Ciocan cu capete moi interschimbabile:  
40****Date comandă**

Numărul de comandă	752550 40
GTIN	4045197977137
Clasa articolului	71D

**Descriere****Execuție:**

**Cap din plastic** (celuloză acetat, roșu): plastic transparent, roșu, rezistent la lovire. Duritate Shore cca 75D.

**Aplicație:**

**Cap din plastic** (acetat de celuloză, roșu): din plastic roșu transparent rezistent la lovire. Duritate Shore cca 75D.

**Adaptat pentru :**

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului Cod 752500 / 752510 / 752520.

**Descriere tehnică**

Ø cap ciocan	40 mm
Culoarea	roșu
Duritate	dur
Tip produs	Cap de lovire

