

Garant**Cap din plastic, duritate medie, roșu, Ciocan cu capete moi interschimbabile:
60****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 752550 60 |
| GTIN | 4045197977151 |
| Clasa articolului | 71D |

Descriere**Execuție:**

Cap din plastic (celuloză acetat, roșu): plastic transparent, roșu, rezistent la lovire. Duritate Shore cca 75D.

Aplicație:

Cap din plastic (acetat de celuloză, roșu): din plastic roșu transparent rezistent la lovire. Duritate Shore cca 75D.

Adaptat pentru :

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului Cod 752500 / 752510 / 752520.

Descriere tehnică

| | |
|--------------|---------------|
| Ø cap ciocan | 60 mm |
| Culoarea | roșu |
| Duritate | dur |
| Tip produs | Cap de lovire |

