

Garant**Cap din nailon, dur, Ciocan cu capete moi interschimbabile: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	752560 30
GTIN	4045197977168
Clasa articolului	71D

Descriere**Execuție:**

Cap din nailon (poliamidă 6, natural): Foarte rezistent la uzură, fără ciobire. Pentru forță de lovire foarte ridicată. Duritate Shore cca 80-85D.

Aplicație:

Cap din nailon (poliamidă 6, natural): Foarte rezistent la uzură, fără ciobire. Pentru forță de lovire foarte ridicată. Duritate Shore cca 80-85D.

Adaptat pentru :

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului Cod 752500 / 752510 / 752520.

Descriere tehnică

Ø cap ciocan	30 mm
Material	Nailon
Duritate	semidur
Tip produs	Cap de lovire

