

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 125x20x32, Tip: SC46****Date comandă**

Numărul de comandă	596100 SC46
GTIN	9003172028163
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

Aplicație:

Pentru aluminiu și metale neferoase.

Specificație:

Carbură de siliciu verde, grad de duritate H.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Grad de finețe	mediu

Specificație	Carbură de siliciu verde, grad de duritate H
Viteză periferică maximă	40 m/s
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	46
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducție	25 mm
Ø interior al inelului de reducție	20 mm
Ø interior al inelului de reducție	16 mm
Forma	1
Ø discurilor D	125 mm
Lățimea discului T	20 mm
Caracteristici nume produs	125×20×32
Ø găurii H	32 mm
Tip produs	Disc de polizat