

**Benzi ultraperformante, de etanșare transparent, Lățime × lungime (mm×m):
50X5,5****Date comandă**

Numărul de comandă	083770 50X5,5
GTIN	4054596382770
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

3M™ 4411 a fost special conceput pentru a oferi o etanșare specială peste o îmbinare sau o cusătură, expusă direct razelor soarelui, temperaturilor extreme și umidității. Datorită unui suport ionomer **prezintă o rezistență mai bună la acțiunea UV și la cea a substanțelor chimice.**

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Adeziv: Acrilat

Grosime: 1 mm

Descriere tehnică

Capacitate de întindere	547 %
Denumirea producătorului	4411N
Grosime	1 mm
Lățime	50 mm

Fișă de date

Lungime	5,5 m
Culoarea	transparent
Rezistență la rupere	0,22 N/mm
Cu căptușeală	da
Utilizare	Etanșare
Utilizare	sigilare
Temperatură de depozitare	15 - 38 °C
Tip de bandă adezivă	unilateral
Adeziv	Acrilat
durabilitate minimă	12 lună
umiditate depozitare	30 - 70 %
Rezistent la temperaturi de până la	90 - 150 °C
Forță de lipire pe oțel	1,34 N/mm
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la diferite condiții de vreme
Material de suport	Pelicule de ionomeri
Tip produs	Bandă adezivă