

**Benzi ultraperformante, de etanșare negru, Lățime × lungime (mm×m):
50X5,5****Date comandă**

Numărul de comandă	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

3M™ 4411 a fost special conceput pentru a oferi o etanșare specială peste o îmbinare sau o cusătură, expusă direct razelor soarelui, temperaturilor extreme și umidității. Datorită unui suport ionomer **prezintă rezistență la acțiunea UV și la cea a substanțelor chimice.**

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Adeziv: Acrilat

Grosime: 1 mm

Descriere tehnică

Lățime	50 mm
Lungime	5,5 m
Capacitate de întindere	450 %
Denumirea producătorului	4411B

Fișă de date

Grosime	1 mm
Culoarea	negru
Rezistență la rupere	0,19 N/mm
Forță de lipire pe oțel	1,34 N/mm
Cu căptușeală	da
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la diferite condiții de vreme
Utilizare	Etanșare
Utilizare	sigilare
Temperatură de depozitare	15 - 38 °C
Tip de bandă adezivă	unilateral
durabilitate minimă	12 lună
Adeziv	Acrilat
umiditate depozitare	30 - 70 %
Rezistent la temperaturi de până la	90 - 150 °C
Material de suport	Suport ionomer
Tip produs	Bandă adezivă