



Extractor cu etrier de strângere lateral, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	881200 3
GTIN	4021176028403
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Suprafețe de apucare cu formă specială pe brațele de extragere, care împreună cu un etrier de strângere permit slăbirea rulmentului (Cod 881180).

Aplicație:

Pentru extragerea roților dințate, a pinioanelor, a levierului de direcție etc.

Deschiderea exterioară: 50 - 150 mm

Adâncimea de prindere până la: 140 mm

Putere: 7,5 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	50 - 150 mm
Putere	7,5 t
Adâncimea de prindere până la	140 mm
Momentul maxim	175 Nm
Hexagon exterior	24 mm

Număr de cârlige	2
Greutate	3,16 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe