



## Extractor cu trei brațe cu deschidere reglabilă, Tip: 5



### Date comandă

Numărul de comandă

880960 5

GTIN

4021176850684

Clasa articolului

83U

### Descriere

#### Execuție:

Extractoare puternice cu forță mare de strângere și excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a brațelor care strâng simetric în funcție de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix **cu contact forțat, desprinderea sau devierea** brațelor de prindere fiind **imposibilă**.

Pentru extragere exterioară și extragere interioară.

#### Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a roților dințate, roților de curea și a pieselor asemănătoare.

Deschiderea exterioară: 30 - 350 mm

Deschiderea interioară: 300 - 425 mm

Adâncime de prindere: 50 mm

Adâncimea de prindere până la: 275 mm

Putere: 10 t

### Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la

275 mm

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Deschiderea interioară | 300 - 425 mm            |
| Adâncime de prindere   | 50 mm                   |
| Deschiderea exterioară | 30 - 350 mm             |
| Putere                 | 10 t                    |
| Hexagon exterior       | 27 mm                   |
| Număr de cârlige       | 3                       |
| Momentul maxim         | 300 Nm                  |
| Greutate               | 13,485 kg               |
| Tip produs             | Extractor cu trei brațe |