



Extractor reglabil



Date comandă

Numărul de comandă	881100
GTIN	4021176459559
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu ajutorul știfturilor opritoare autoblocante, deschiderea și adâncimea pot fi alese individual. Datorită construcției deosebite, extractorul se strânge automat și este ușor manevrabil. Rază de prindere extrem de mare datorită montării variate a brațelor de extragere (a se vedea imaginile).

Deschiderea exterioară: 6 - 100 mm

Adâncimea de prindere până la: 85 mm

Putere: 1 t

Descriere tehnică

Putere	1 t
Deschiderea exterioară	6 - 100 mm
Adâncimea de prindere până la	85 mm
Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	13 mm
Greutate	0,45 kg

Tip produs

Extractor cu două brațe