

Garant**Cleaningpoint echipat, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă

987121 S

GTIN

4045197977595

Clasa articolului

91M

Descriere**Execuție:**

Corp din tablă de oțel, rezistent la torsiune. Perete median perforat cu găuri pătrate de 9×9 mm la distanță de 37 mm. Echipat cu colector pentru diferite materiale și suport pentru rolele de hârtie.

Livrare:

Cleaning Point Cod 987101: 1 buc. Ref. S

Colector pentru materiale reciclabile Cod 987110: 2 buc. Ref. 45

Set de suporturi Cod 987116: 1 buc.

Suport pentru role de hârtie, turcoaz, Cod 089160 Ref. W1: 1 buc.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9 mm

Înălțime: 1700 mm

Lățime: 725 mm

Adâncime: 634 mm

Adâncimea corpului: 524 mm

Greutate: 81 kg

Descriere tehnică

Lățime	725 mm
Adâncime	634 mm
Înălțime	1700 mm
Tip	S
Greutate	81 kg
Adâncimea corpului	524 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Tip produs	Stație de curățare

Accesorii

Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE
Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK