

Garant**Cleaningpoint echipat, Tip: M****Date comandă**

Numărul de comandă	987121 M
GTIN	4045197978103
Clasa articolului	91M

Descriere**Execuție:**

Corp din tablă de oțel, rezistent la torsiune. Perete median perforat cu găuri pătrate de 9×9 mm la distanță de 37 mm. Echipat cu colector pentru diferite materiale și suport pentru rolele de hârtie. 4 role de ghidaj (Ø 100 mm) cu frână și 2 mânere mari de împingere cu manșon din Haptoprene pentru o bună așezare și o manevrare sigură.

Livrare:

Cleaning Point Cod 987101: 1 buc. Ref. M

Colector pentru materiale reciclabile Cod 987110: 2 buc. Ref. 45

Set de suporturi Cod 987116: 1 buc.

Suport pentru role de hârtie, turcoaz, Cod 089160 Ref. W1: 1 buc.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9 mm

Înălțime: 1850 mm

Lățime: 725 mm

Adâncime: 634 mm

Adâncimea corpului: 524 mm

Greutate: 83 kg

Descriere tehnică

Adâncimea corpului	524 mm
Înălțime	1850 mm
Lățime	725 mm
Greutate	83 kg
Adâncime	634 mm
Tip	M
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Tip produs	Stație de curățare

Accesorii

Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK
Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE