



## Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 3-3/4HDinch



### Date comandă

Numărul de comandă	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

#### Adaptor cu clichet reversibil.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

## Descriere tehnică

Înălțime h	35 mm
Lățime b	61 mm
Pătrat pentru cuplare	22×28 mm
Capacitate de încărcare de durată	650 Nm
Număr de dinți	60
Serie	735/65
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Distanța între axe S	55 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	nu
Tip produs	Clichet