



Tăiș tip daltă de schimb, Pentru piulițe: M14-M24



Date comandă

Numărul de comandă	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu presa hidraulică, pentru spargerea piulițelor care nu pot fi slăbite sau care sunt prinse de rugină (din clasele de calitate 5 – 10), fără a deteriora bolțul filetat. Dublu cotit, putând fi utilizat și pentru spații greu accesibile. Cu tăiș călit, tip daltă. Se manevrează doar prin strângerea șurubului de presiune. După spargerea piuliței, se învârtăște șurubul de presiune înapoi și se împinge tăișul tip daltă înapoi până la opritor. Ref. M18 – M30 pentru șuruburi din oțel superior – până la M30 la clasa de calitate 8, până la M24 la clasa de calitate 10.

Adaptat pentru:

Cod 884900.

Notă:

Șurubul de presiune poate fi strâns la Ref. M4 – M14 cu **maxim 60 Nm**, la Ref. M14 – M24 cu **maxim 70 Nm** și la Ref. M18 – M30 cu **maxim 120 Nm**. Nu se permite depășirea momentelor de strângere, întrucât poate duce la distrugerea sculei și accidente.

Descriere tehnică

Lățimea tăișului tip daltă	30 mm
Pentru piulițe	M14-M24
Tip produs	Tăiș daltă

