

Garant**Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lățimea bacurilor: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă

967110 140

GTIN

4045197694201

Clasa articolului

91J

Descriere**Execuție:****Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

Cu deschidere în față. Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafață. O parte striată, o parte netedă (interschimbabilă).

Igeltext:

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

Avantaj:

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, Cod 967520.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Deschidere	200 mm
Material	Oțel forjat în matriță
Adâncime de prindere	95 mm
Greutate	19 kg
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	1 – 2.3/4 inch
Lățimea bacurilor	140 mm
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină	967330
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 140	967140 140
Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 140 mm	967150 140
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi pentru menghină Lățimea bacurilor 140 mm	967145 140
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967100 / 7110 Recomandat pentru menghină Ref. 140	967520 140
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250