

**Garant****Menghină paralelă cu disc rotativ, Lățimea bacurilor: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967120 140
GTIN	4045197612571
Clasa articolului	91J

**Descriere****Execuție:****Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

**Cu deschidere în față.** Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Cu fălci de prindere masive, cu suprafață călită (nu sunt interschimbabile).

**Avantaj:**

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Notă:**

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, Cod 967520.

**Descriere tehnică**

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Material	Oțel forjat în matriță
Lățimea bacurilor	140 mm

Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Placă suport pentru menghină	967330
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 140	967140 140
Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 140 mm	967150 140