



Menghină paralelă „Matador”, Lățimea bacurilor: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	967170 100
GTIN	2050002090026
Clasa articolului	93R

Descriere

Execuție:

- Forjată în matriță din oțel – incasabilă.
- Deschidere în față cu filet trapezoidal cu două începuturi.
- Șurub protejat împotriva murdăriei.
- Bacuri de prindere frezate, călite la suprafață.
- Ghidare călită reglabilă.
- Scală de măsurare pentru ajustare rapidă.
- Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare.

Model **fix**.

Igeltext:

până la max. 90 mm

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Accesorii opționale:

Bacuri suplimentare 967210; 967215; 967220; 967225, **de la Ref. 120 mm**.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat, consultați Cod 967530.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
----------------------	-----------------------

Fișă de date

Greutate	6 kg
Deschidere	125 mm
Adâncime de prindere	65 mm
Lățimea bacurilor	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Tip produs	Menghină paralelă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/967170-100>