

Garant**Menghină paralelă cu disc rotativ și bacuri înlocuibile, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967130 160
GTIN	4045197613752
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.

Cu deschidere în față. Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafață. O parte striată, o parte netedă (interschimbabilă).

Avantaj:

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat consultați Cod 967520.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
----------------------	-----------------------

Material	Oțel forjat în matriță
Lățimea bacurilor	160 mm
Bacuri interschimbabile	da
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 160 mm	967150 160
Placă suport pentru menghină	967330
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 160	967140 160
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi pentru menghină Lățimea bacurilor 160 mm	967145 160