

Garant

Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967170, Recomandat pentru menghină Ref.: 120

**Date comandă**

Numărul de comandă	967530 120
GTIN	4045197694508
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Construcție **cu piesă forjată** / din oțel stabilă și foarte rezistentă. Silențiozitate ridicată și ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Un arc cu gaz comprimat are rolul de compensare a greutății la reglarea pe înălțime a menghinei. Fixare rapidă în orice poziție dorită cu ajutorul **pârghiei de strângere de siguranță**.

Avantaj:

În combinație cu dispozitivul de reglare pe înălțime, menghina poate **fi rotită la 360° fără disc rotativ suplimentar**, pentru a aduce piesa în poziția de lucru cea mai convenabilă. La toate mișcările de ridicare și rabatare se respectă distanța de siguranță de 25 mm prevăzută în DIN 31001 partea 1.

Aplicație:

Pentru adaptarea cu precizie la centimetru a menghinei la înălțimea de lucru ideală (deosebit de important pentru ateliere de învățat și ateliere-școală).

Adaptat pentru :

Menghine paralele „**Matador**” Cod 967170.

Livrare:

Inclusiv toate șuruburile de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Domeniul de reglare pe înălțime: 242 mm

Reglabil prin placa mesei de lucru: 93 - 335 mm

Greutate: 11,2 kg

Descriere tehnică

Reglabil prin placa mesei de lucru	93 - 335 mm
Greutate	11,2 kg
Recomandat pentru menghină Ref.	120
Domeniul de reglare pe înălțime	242 mm
Tip produs	Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălțime