

Garant**Bac detașabil Gripp, o singură componentă, Pentru tip: 125GS****Date comandă**

Numărul de comandă	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Treaptă de strângere cu o înălțime de 5 mm și o suprafață de reazem de 3 mm.

Aplicație:

Ideal pentru aşchiere dificilă.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Notă:

Tip GS cu o treaptă de prindere și o treaptă netedă

Descriere tehnică

Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Lungime l_1	3 mm
Lungimea bacului l	68,5 mm
Lungime l_2	3 mm
Lățimea bacurilor b	125 mm
Înălțime h_1	5 mm

Înălțimea bacului h	45 mm
Înălțime h ₂	5 mm
Tip produs	Bacuri de menhină